



## Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668380 3
GTIN	7610733064502
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 Voltig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Karcsú nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik. A **penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

### Műszaki leírás

Pengehossz	150 mm
Csavar Ø-höz	5,3 – 7,2 mm
Kereszthorony méret	3
Teljes hossz	270 mm
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

