



Villanszerelő vezetékező fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	728785 160
GTIN	4003773071426
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Megfogáshoz, vágáshoz és csupaszításhoz, valamint érvéghüvely préseléshez.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Max. vágható huzal Ø	2,5 mm
Vezeték Ø csupaszítása	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
Súly	139 g
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

