



Présszerszám érvéghüvelyekhez VDE szerint szigetelt, Vezeték keresztmetszet: 2,5mm²



Rendelési adatok

Rendelés száma	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Fogó feketített, fej polírozott. Kimélyített pofák DIN 46228 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez.

Többkomponensű anyaggal bevont száruk.

1000 V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Műszaki leírás

Vezeték keresztmetszet	0,25 - 2,5 mm ²
Teljes hossz	145 mm
Fészek száma	4
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	polírozott
Termék fajtája	Présszerszám

