



## Villanszerelő csavarhúzó készlet Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 668381 3      |
| GTIN              | 7610733064519 |
| Árucikk kategória | 63E           |

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Karcsú nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik. A **penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

#### Tartalom:

1-1 db 668380 sz. csavarhúzó: 1; 2; 3 méret

### Műszaki leírás

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Csavarhúzók száma | 3                               |
| Sorozat           | Classic VDE                     |
| Szabvány          | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil            | Pozidriv csavarhúzó             |
| Termék fajtája    | Csavarhúzó                      |

**Tartozék**

|  |          |
|--|----------|
| Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classicteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1 | 668380 1 |
| Csavartartó Típus 2  | 666425 2 |
| Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classicteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3 | 668380 3 |
| Csavartartó Típus 3  | 666425 3 |
| Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classicteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2 | 668380 2 |