



## Szerelőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	728787 200
GTIN	4003773075097
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Multifunkciós fogó villanszerelési munkákhoz csavarozott illesztékkel a fogó pontos, játégmentes mozgatásához.

- **Lapos és kerek anyagok megfogása.**
- **Huzalok és vörösréz vezetékek hajlítása.**
- **Süllyesztett dobozok sorjázása és tágítása.**
- **Vörösréz kábelek vágása max. Ø 15 mm-ig (5×2,5 mm<sup>2</sup>).**
- **Vörösréz vezetékek csupaszítása 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup> között és 2,5 mm<sup>2</sup>-ig.**
- **Érvéghüvelyek préselése 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> között.**

Szárak markolattal, **1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

### Műszaki leírás

Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény	5×2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték Ø csupaszítása	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték Ø csupaszítása	0,7 – 1,5 mm <sup>2</sup>
érvéghüvelyekhez	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Súly	280 g

Csukló	csavarozott
nyitórugóval	nem
Nyel	Többkomponensű markolat
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó