



Présszerszám érvéghüvelyekhez VDE szerint szigetelt, Vezeték keresztmetszet: 16mm²



Rendelési adatok

Rendelés száma	729405 16
GTIN	4003773072003
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Fogó feketített, fej polírozott. Kimélyített pofák DIN 46228 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez.

Többkomponensű anyaggal bevont száruk.

1000 V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Műszaki leírás

Fészkek száma	9
Vezeték keresztmetszet	0,25 - 16 mm ²
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	polírozott
Termék fajtája	Présszerszám

