

LOCTITE**Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 2701_EGFD**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Ideális olyan passzív felületeken történő felhasználáshoz, mint pl. erősen ötvözött CrNi acélok.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 2701
-----------------	--------------

Legkisebb leszakadási nyomaték	38 Nm
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M20
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	Galvanizált felületek
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	fém
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	17 hónap
Lobbanáspont	93 °C
Festék	zöld
Úrtartalom	50 ml
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Üzemi szilárdság	6 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	500 - 900 mPas
Szétszerelés	erős
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

