

LOCTITE**Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 222_EGFD**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Alacsony szilárdságú, könnyen szétszerelhető, minden fémhez, valamint passzív anyagokhoz alkalmas.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 222
-----------------	-------------

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M36
Legkisebb leszakadási nyomaték	6 Nm
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Alkalmas anyagok	fém
Tulajdonság	Tixotrópia
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Alak	folyékony
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Festék	Ibolyakék
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Úrtartalom	50 ml
Üzemi szilárdság	6 óra
Száradás	15 min
Dinamikus viszkozitás	900 - 1500 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

