

LOCTITE**Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 243_EGFD**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes**

szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** –

Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Közepes szilárdságú, csavarbiztosításra és ezzel egyidejűleg tömítésre szolgál.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 243
-----------------	-------------

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Legkisebb leszakadási nyomaték	26 Nm
Max. M menetmérethez	M36
Lobbanáspont	93 °C
Festék	kék
Alkalmas anyagok	fém
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Tulajdonság	Tixotrópia
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Alak	folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Úrtartalom	50 ml
Üzemi szilárdság	2 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	1300 - 3000 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,15 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

