



Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	668600 3
GTIN	4013288191113
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Pengehossz	150 mm
Teljes hossz	262 mm
Csavar Ø-höz	5,3 – 7,2 mm
Penge hegye	Lasertip
Kereszthorony méret	3
Gyártó jelölése	162 i PH VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

