

RIDGID**Csővágó INOX (VA) / vörösréz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819475
GTIN	95691318039
Árucikk kategória	83R

Leírás**Kivitel:**

Stabil szerkezet maximális igénybevételhez és pontos vágásokhoz 6 ill. 12 vezetőgörgővel. Rendkívül gyors és erőtakarékos munkavégzés a **golyós csapágyazású vezetőgörgőknek és vágókeréknek** köszönhetően. Inkluzív tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

Kifejezetten VA- és horganyzott szénacél csövek vágásához (3 mm falvastagságig), de alumínium és vörösréz csövekhez is alkalmas.

Vágókerék Ø: 22 mm

Vágókerék szélessége: 8 mm

Vágókerék furat: 8 mm

Külső cső Ø-höz: 6 - 65 mm

Műszaki leírás

Vágókerék furat	8 mm
Vágókerék Ø	22 mm
Vágókerék szélessége	8 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 65 mm
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Golyóscsapágyas görgő készlet 6 darabos	819479
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E
Tartalék vágókerék készlet, 2 darabos	819480
Görgőcsapszeg készlet 2 darabos	819478
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Kerékcsapszeg	819477