



Kisméretű csővágó



Rendelési adatok

Rendelés száma	818500
GTIN	4018754035885
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Speciális acél test süllyesztékben kovácsolt, krómozott. Széles vezetőgörgők szögponthoz. Könnyen járó orsó a vágási Ø beállításához. Markolat integrált belső csőmaróval.

Felhasználás:

Univerzális **vörösréz, alumínium, sárgaréz, kemény műanyag** és **vékonyfalú acél / INOX csövek** vágásához.

Alkatrészek:

818700 sz. tartalék csapszeg vágókerékhez, 818800 sz. tartalék görgő.

Vágókerék Ø: 20 mm

Vágókerék szélessége: 6 mm

Vágókerék furat: 4,8 mm

Külső cső Ø-höz: 3 - 35 mm

Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	6 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Vágókerék furat	4,8 mm
Külső cső Ø-höz	3 - 35 mm

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Görgő	818800
Tartalék vágókerék	818600
Görgőcsapszeg	818700