

**Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: SET09****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

**Tartalom:**

Műanyag kofferben.

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	S20R SCLCR09
Kés ISO kódja	S25R SCLCR09
Kés ISO kódja	S16Q SCLCR09
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	28 mm

Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	10,7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	10,5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	14,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500