


HOLEX**HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1156 20
GTIN	4045197908698
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Nagyolóhoz és simításhoz.**0,7×D-ig telibe maráshoz, **maximális előtolási értékek** és nyugodt járás mellett.**Mint a 203056 sz.****Műszaki leírás**

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Teljes hossz L	126 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	70 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Tűrés névleges Ø	0 / -0,03
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm

Élhossz L_c	38 mm
Nyak $\varnothing D_1$	19,5 mm
Fogak száma Z	4
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	38 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Tartalom	5
Sorozat	Pro Steel
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,25×D oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas

Tartozék

HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maróHPC Ø DC 20 mm

203056 20