

**Garant****Univerzális kisméretű csővágó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	818100
GTIN	4045197595638
Árucikk kategória	81C

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül robusztus felépítés maximális igénybevételhez. Tiszta és megbízható vágás a 4 darab, sorban elrendezett vezetőgörgőknek köszönhetően.

Présöntött magnézium alaptest. 818110 sz. tartalék vágókerékkel.

**Előny:**

Hosszú élettartamú a **TiN bevonatú** vágókeréknek köszönhetően. Energia- és időtakarékos munkavégzés

- az **ergonomikus markolatnak,**
- a **könnyűszerkezetes felépítésnek,**
- a **tűcsapágyazott vezetőgörgőnek és vágókeréknek,**
- a **TiN bevonatú S20 pengés kivehető kézi sorjázónak köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Multifunkcionálisan használható VA-, alu-, sárgaréz- és vörösréz csövek vágásához.

**Műszaki leírás**

Vágókerék furat	4,85 mm
Vágókerék Ø	19 mm
Vágókerék szélessége	6,2 mm
Külső cső Ø-höz	3 - 35 mm
Súly	335 g

Hossz	165 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	40 mm
Vezetőgörgők száma	4
Vágókerekek száma	1
Megfelelő csőanyag	Vörösréz
Megfelelő csőanyag	Alumínium
Megfelelő csőanyag	Sárgaréz
Megfelelő csőanyag	VA
racsnifunkcióval	nem
Termékfajtája	Csővágókhoz

## Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Kerékcsapszeg	819630
Tartalék vágókerék	818110
Vezetőgörgő készlet tűgörgős csapággal 16 darabos	818025