



## Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668600 4
GTIN	4013288027818
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

### Műszaki leírás

Csavar Ø-höz	7,3 – 12,7 mm
Teljes hossz	312 mm
Kereszthorony méret	4
Penge hegye	fekete
Pengehossz	200 mm
Gyártó jelölése	162 i PH VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

