

RIDGID**Csővágó INOX (VA) / vörösréz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819470
GTIN	095691299635
Árucikk kategória	83R

Leírás**Kivitel:**

Stabil szerkezet maximális igénybevételhez és pontos vágásokhoz 6 ill. 12 vezetőgörgővel. Rendkívül gyors és erőtakarékos munkavégzés a **golyós csapágyazású vezetőgörgőknek és vágókeréknek** köszönhetően. Tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

Kifejezetten VA- és horganyzott szénacél csövek vágásához (3 mm falvastagságig), de alumínium és vörösréz csövekhez is alkalmas.

Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	6 - 35 mm
Vágókerék Ø	22 mm
Vágókerék furat	8 mm
Vágókerék szélessége	8 mm
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Golyóscsapágyas görgő készlet 6 darabos	819479
---	--------

Kerécsapszeg	819476
Görgőcsapszeg készlet 2 darabos	819478
Tartalék vágókerék készlet, 2 darabos	819480
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35