



Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	668700 0
GTIN	4013288032782
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Pengehossz	80 mm
Kereszthorony méret	0
Penge hegye	fekete
Teljes hossz	161 mm
Csavar Ø-höz	max. 2 mm
Gyártó jelölése	165 i PZ VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

