

HOLEX**Elektronikus nyomatékkulcs, Maximális nyomaték: 12Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655345 12
GTIN	4045197503817
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:****Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robusztus nyomatékkulcs ütészálló házzal, 2K-markolattal, nagy kijelzővel és átkapcsolható racsnival. Egyszerű kezelés nagy beállító gombokkal. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel **láthatóan és hallhatóan** jelzi. Két üzemmód áll rendelkezésre: csúcsérték kijelzés és követő kijelzés. A memória akár 50 meghúzási érték tárolására alkalmas. Fix átkapcsolható racsn kioldóval. **Tetszőleges erő kifejtési pont.** A kulcs megfogási pontjától függetlenül a mérés mindig pontos marad.

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező irányban $\pm 2\%$, ellentétes irányban $\pm 3\%$.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímetre

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	12 Nm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Súly	650 g
Felbontás	0,01 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	2,4 - 12 Nm
A tartalmazott elemek száma	1
Teljes hossz L	216 mm
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	megjelenítő
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kijelzés	digitális
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	lbfin
Átkapcsolható leolvasás	kgfm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	176,3 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen

Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2

Tartozék

Coin-Driver, rövid Pengehossz 45 mm	664311 45
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Coin-Driver Pengehossz 45 mm	664310 45
Elemrekesz fedél Típus 1	655346 1
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6