



## Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllal teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668620 2
GTIN	4013288160164
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Penge erősen ötvözött speciális acélból, cinkfoszfátózott.

**Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel** mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

### Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Kereszthorony méret	2
Teljes hossz	205 mm
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Gyártó jelölése	162 iS
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

