



## Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668720 1
GTIN	4013288160188
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyél és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Penge erősen ötvöztött speciális acélból, cinkfoszfátózott.

**Kisebbs penge Ø integrált védő szigeteléssel** mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	178 mm
Pengehossz	80 mm
Csavar Ø-höz	2,1 – 3 mm
Kereszthorony méret	1
Gyártó jelölése	165 iS
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

