



Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	668700 2
GTIN	4013288191137
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Kereszthorony méret	2
Penge hegye	Lasertip
Teljes hossz	205 mm
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Pengehossz	100 mm
Gyártó jelölése	165 i PZ VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

