

HALDER**MaxxCraft lakatos kalapács, Súly nyél nélkül: 500 g****Rendelési adatok**

Rendelés száma	750550 500
GTIN	4030618303060
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

A kalapácsfej és a nyélhüvely egyedülálló összekapcsolásának köszönhetően egy oldhatatlan, vibrációgátló egység jön létre. Nyélvédő hüvely gumiburkolattal. **Hickory nyéllel**, ívelt alak, festett.

Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Előny:

Érezhető **visszaütés csillapítás**, és ezáltal teljes ütőerő átvitel a munkaanyagra, így fáradtságmentes a munkavégzés.

Nagyobb ütőerő és kisebb rezgésterhelés a markolaton, mint egy hagyományos DIN-kalapáccsal.

Szabvány:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 750555 sz. alatt kapható.

Nyélhossz: 280 mm

Műszaki leírás

Súly nyél nélkül	500 g
Nyélhossz	280 mm
Teljes hossz	320 mm
Gyártó jelölése	MAXXCRAFT
szikramentes	nem
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Nyélhossz 280 mm	750555 280
---	------------