

Garant**Vonófűrész keresztirányú köszörüléssel, Lap hossza: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	581730 250
GTIN	4045197910400
Árucikk kategória	58Z

Leírás**Kivitel:**

Kompakt vonófűrész ergonomikus **présöntött alumínium 2K markolattal** és felakasztó furattal. **Pontosan rögzül 3 fokozatban** a biztonságos munkavégzés érdekében.

Vonófűrész lap **precíz keresztirányú köszörüléssel, trapézfogazással** és 0,9 mm lapvastagsággal. **Ellenálló vékony bevonat** az alacsony súrlódás és forgácstapadás érdekében. **Impulzus edzett fogasléc egyenletes terpesztéssel** a hosszan tartós élesség és egyenes vágás érdekében.

Felhasználás:

Ideálisan alkalmas **a szátra merőleges vágásokhoz**. Gyors és egyenes vágás **minimális erőfelfejtéssel**.

Műszaki leírás

Fogak / coll	9
Lap hossza	250 mm
Termék fajtája	Vonófűrész

Tartozék

Tartalék fűrészlap Lap hossza 250 mm	581735 250
--------------------------------------	------------