

HALDER**MaxxCraft lakatos kalapács, Súly nyél nélkül: 1000 g****Rendelési adatok**

Rendelés száma	750550 1000
GTIN	4030618303084
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

A kalapácsfej és a nyélhüvely egyedülálló összekapcsolásának köszönhetően egy oldhatatlan, vibrációgátló egység jön létre. Nyélvédő hüvely gumiburkolattal. **Hickory nyéllel**, ívelt alak, festett.

Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Előny:

Érezhető **visszaütés csillapítás**, és ezáltal teljes ütőerő átvitel a munkaanyagra, így fáradtságmentes a munkavégzés.

Nagyobb ütőerő és kisebb rezgésterhelés a markolaton, mint egy hagyományos DIN-kalapáccsal.

Szabvány:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 750555 sz. alatt kapható.

Nyélhossz: 310 mm

Műszaki leírás

Nyelhossz	310 mm
Súly nyél nélkül	1000 g
Teljes hossz	360 mm
Gyártó jelölése	MAXXCRAFT
szikramentes	nem
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Nyélhossz 310 mm	750555 310
---	------------