

ROLLER**Menetmetsző fej „Central“ kompletten, lemezkofferrel, Típus: 1/2-114****Rendelési adatok**

Rendelés száma	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Árucikk kategória	84B

Leírás**Kivitel:**

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű bedugásnak köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsnis jobbos és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsonkokon). Nem alkalmas rozsdamentes acél csövekhez.

Felhasználás:

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. **A kis fej Ø szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.**

Alkalmazható:

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint **kúpos 1:16**.

Tartalma:

hozzátartozó metszőfejek, 1-1 db (Whitworth-csőmenethez): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col;

Racsnis kar: 1 db

Figyelem:

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:

- **Racsnis szár 820600 sz.**
- **Acéllemez láda 820620 sz.**
- **Komplett metszőfej pofákkal 820650 sz., valamint tartalék pofák 820670 sz.**

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.

Műszaki leírás

Racsnis szárok száma	1
Whithworth csőmenet vágó fej	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 coll
Szabvány	DIN EN 10226
Csomagolás	Acéllemez koffer
Termék fajtája	Menetmetsző fej

Tartozék

Metszőfej pofákkal Menetfajta R1/2	820650 R1/2
Acéllemez láda menetmetsző fejekhez „Central“ Típus C1.1/4	820620 C1.1/4
Metszőfej pofákkal Menetfajta R3/4	820650 R3/4
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1.1/4	820650 R1.1/4
Racsnis szár „Central“ Típus C1.1/4	820600 C1.1/4
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1	820650 R1