

Garant**Műanyagcső-vágó olló, Max. Ø-höz: 63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819670 63
GTIN	4045197675880
Árucikk kategória	81C

Leírás**Kivitel:**

Műanyag csövek könnyű vágására szolgáló ollók. Széles csőfelfekvés a derékszögű vágás érdekében. Cserélhető, speciálisan edzett kés.

Ergonomikus **présöntött magnézium** ollótest **gumírozott markolattal**. Kényszervezetett vágóerő kifejtés a fogasléc és vágóél szerkezeti egységének köszönhetően. Az él PTFE tapadásgátló bevonatú és ezáltal kitűnő csúszási jellemzőkkel rendelkezik. Szerszám nélküli késcsere a gyorscsere rendszernek köszönhetően. **Bekapcsolható csőütközővel** ≤ 50 mm Ø-jű csövekhez.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF-csövek vágásához. (Nagyon kis falvastagság esetén csak feltételesen lehetséges.) Különösen alkalmas karmantyúhegesztés előkészítéséhez. Csővágó olló könnyű vágáshoz.

Figyelem:

Tömlővágó ollókat lásd 769940, 769960 és 769980. sz. alatt.

Műszaki leírás

Max. Ø-höz	63 mm
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Tartalék kés Max. Ø-höz 63 mm

819675 63