



Ráverő kalapács „Ultratec” nyéllel, Súly nyél nélkül: 3kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	750900 3
GTIN	4016134508127
Árucikk kategória	73V

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt kalapácsfej, edzett, megeresztett és minden oldalon köszörült. Feketére festett felület, munkafelületek fényesek.

Törhetetlen „Ultratec” üvegszálás nyéllel.

Szabvány:

DIN 1042

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Súly nyél nélkül	3 kg
Nyélhossz	900 mm
Termék fajtája	Kalapács