



Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 2100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655500 2100
GTIN	2050001017031
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyzöggel dugókulcs fejekhez.

Mértékegység: Nm.

Funkció:

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonzott mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	12000 g
------	---------

Maximális nyomaték	2100 Nm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1 coll
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	20 Nm
Nyomatéktartomány	200 - 2100 Nm
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	2000 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	2140 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	megjelenítő
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Kalibrálás	O3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs