



Elektronikus forgatónyomaték-ellenőrző kulcs, Maximális nyomaték: 200Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655360 200
GTIN	2050001023155
Árucikk kategória	66E

Leírás

Kivitel:

Robusztus ellenőrző kulcs cserélhető racsnival és kompakt kijelző- és kezelőegységgel. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel **láthatóan és hallhatóan** jelzi. Jobbos és balos meghúzáshoz.

Memória: 999 mért érték pár.

Áramellátás: NiMH akkuk, üzemidő 20 óra, töltési idő 3,5 óra. **Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbfin, kgf-cm.

Felhasználás:

Csavarkötések gyors ellenőrzésére.

A csavarkötést egy meghatározott szöggel kell túlhúzni. Az ehhez szükséges nyomatékból (T_w) automatikusan kiszámítja és megjeleníti a csavarkötés eredeti (T_A egyenlő T_B) meghúzási nyomatékát.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Töltőkészülék, német és angol nyelvű kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 655265 sz (RS232C-ről USB-re).

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Felbontás	0,2 Nm
Maximális nyomaték	200 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	780 g
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	CTB2-G
Kijelzés	digitális
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	lbfin
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	467 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Visszajelzés	megjelenítő
Teljes hossz L	555 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	RS232C csatlakozó
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen

Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2

Tartozék

Adatkábel	655265
-----------	--------