



Csavarhúzó nyél gyorscserés befogóval 4 mm Halfmoon / HIOS bitekhez, ESD



Rendelési adatok

Rendelés száma	669931
GTIN	4013288168610
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél **forgatható sapkával, gyorsforgató felülettel** hatékony csavarozáshoz és **erőkifejtő zónával. Gyorsváltó befogóval** 4 mm Halfmoon bit pengék (669932 - 669935 sz.) ill. 4 mm HIOS bit pengék befogásához. Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészekon végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Alkalmazható :

669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Teljes hossz: 130 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	130 mm
Gyártó jelölése	1013 Kraftform Micro ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Befogó	HIOS bit penge
Befogó	Halfmoon bit penge
Termék fajtája	Nyél

