

Garant**Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel, Nyélhossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	751650 300
GTIN	4045197379627
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Ívelt alakú Hickory kalapácsnyél nylon nyélvédővel és gyűrűs ékkel.

Alkalmazható:

750110 sz. GARANT lakatos kalapács és 754120 / 754160 sz. GARANT-kímélő kalapács.

Alkalmazható:

750110 sz., súlyhoz: 300 g

754120 / 754160 sz. fej-Ø-höz: 27; 32 mm

Figyelem:

750110 sz. 100 méretű kalapácsokhoz lásd a 751700 sz. 260 méretű tartalék nyeleket.

Műszaki leírás

Nyélhossz	300 mm
Fej Ø-höz	27 mm
Fej Ø-höz	32 mm
Alapanyag	Hickory fa
Nyélvédő	Nylon
Termék fajtája	Nyél