

Kalapácsnyél, Nyélhossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	751700 300
GTIN	4028656482205
Árucikk kategória	76D

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont. **Ívelt** alak.

Szabvány:

DIN 5111 und DIN 5112.

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.

Műszaki leírás

Kalapácsfej tömeghez	0,3 kg
Nyélhossz	300 mm
Szabvány	DIN 5111
Termék fajtája	Nyél

Tartozék

Gyűrűs ék készlet 10 darabos Külső Ø 11 mm	752010 11
--	-----------