



Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform mikro, ESD, Csavarhúzók száma: 4/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	669924 4/2
GTIN	4013288117663
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyél forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. **Penge** speciális acélból. Szerszámmnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél.

- **Könnyű járású forgatható sapka a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munka érdekében.**
- **Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz.**
- **Erőkifejtő zóna nagyobb nyomaték átvitelhez. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.**

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészekon végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Tartalom:

6 darabos, műanyag tartóban.

1-1 db lapos csavarhúzó 669900 sz. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillipshez 669905 sz. 0; 1 méret.

Figyelem:

A 25 darabos ESD „Big Pack” a shopban kapható a 669924 sz. 25 méret alatt.

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	6
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 1,8 mm	669900 1,8
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 1,2 mm	669900 1,2
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 1,5 mm	669900 1,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 0	669905 0
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 2,5 mm	669900 2,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 1	669905 1