



Szerviz szerszámkoffer gurítható



Rendelési adatok

Rendelés száma	692902
GTIN	4045197375308
Árucikk kategória	62G

Leírás

Kivitel:

Ütés-, hőmérséklet- és saválló kofferhéjak stabil alumíniumkeretben, beépített zárkapcsokkal és erős, önrögzítő zsanérokkal. Gumírozott fogantyúval.

Felszereltség:

1 szerszámbetét 24 zsebbel, 12 gumibújtatóval és 1 zsebbel a kis alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon.

1 felosztható aljrész szerszámbetéttel 6 tárolórecesszel és fedélként 9 gumibújtatóval.

Gördíthető.

Figyelem:

Alternatívaként számozás lakat a 692926 sz. 2 méret alatt található.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 465 mm

Belső méret szélesség: 352 mm

Belső méret magasság: 215 mm

Súly: 6 kg

Műszaki leírás

Belső méret szélesség	352 mm
Súly	6 kg
Belső méret hossz	465 mm

Belső méret magasság	215 mm
Alapanyag	PP
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	25 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Védőtakaró	692800
Teleszkópos fogantyú	692911
Zár készlet, azonos kulccsal	692916
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770
Szerszámbetét készlet	692906
Számszár készlet Típus 2	692926 2