



Szerviz szerszámkoffer HDPE-ből gurítható



Rendelési adatok

Rendelés száma	692905
GTIN	8024482011103
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

TSA zárok: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárok tönkretétele).

Integrált TSA zárok (692915 sz.) és talpak, fém zsanérok, fogantyú, 2 golyóscsapágyazott kerék (Ø 100 mm).

Belső felszereltség varrott zsebekkel:

1 felosztható aljrész inkluzív szerszámbetét 18 tartófülrel, mely fedélként használható. 2 kisalkatrész tartó az aljrészben (692909 sz.). 1 szerszámbetét 26 tartófülrel, 13 gumibújtatóval és 1 zsebbel kis alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon. 2 irattartó zseb a fedélben fixen rögzítve.

Felhasználás:

Szerszámkoffer **gyakori repüléshez.**

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 453 mm

Belső méret szélesség: 345 mm

Belső méret magasság: 185 mm

Súly: 7,5 kg

Műszaki leírás

Belső méret szélesség	345 mm
Súly	7,5 kg
Belső méret magasság	185 mm
Belső méret hossz	453 mm
Alapanyag	HDPE
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	25 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

TSA zár készlet	692915
Fogantyú	692910
Teleszkópos fogantyú	692913