



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 4820



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 692930 4820 |
| GTIN | 8024482008684 |
| Árucikk kategória | 64A |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

IP védettség osztály: IP 67

Külső méret hossz: 520 mm

Külső méret szélesség: 435 mm

Külső méret magasság: 230 mm

Belső méret hossz: 480 mm

Belső méret szélesség: 370 mm

Belső méret magasság: 205 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Külső méret magasság | 230 mm |
| Belső méret magasság | 205 mm |
| Külső méret szélesség | 435 mm |
| Maximális teherbírás | 24,7 kg |
| Súly | 4,2 kg |
| Külső méret hossz | 520 mm |
| Zárak száma | 2 |
| Belső méret szélesség | 370 mm |
| Belső méret hossz | 480 mm |
| Térfogat | 35,5 l |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |