



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 2712



Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 2712
GTIN	8024482010779
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között. A Heavenly Delight változatok kb. 30%-os súlyelőnyvel és az előző modellekhez képest megnövelt szilárdsággal rendelkeznek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	15 kg
Külső méret magasság	143 mm

Külső méret szélesség	270 mm
Külső méret hossz	316 mm
Belső méret szélesség	200 mm
Belső méret hossz	276 mm
Zárak száma	2
Belső méret magasság	120 mm
Súly	1,3 kg
Térfogat	6,6 l
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer