



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 5326



Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 5326
GTIN	8024482177014
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Műszaki leírás

Térfogat	53 l
Súly	11,3 kg
Külső méret magasság	292 mm

Belső méret szélesség	405 mm
Külső méret szélesség	475 mm
Belső méret magasság	250 mm
Kerekek száma	2
Belső méret hossz	538 mm
Külső méret hossz	627 mm
Maximális teherbírás	37,2 kg
Zárak száma	4
Oldalsó fogantyúk száma	2
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer