

Garant**Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 500Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 500
GTIN	4045197542519
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges.

A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsni kioldóval** – **jobbos meghúzáshoz**.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén: $\pm 3\%$**

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	500 Nm
Kijelzés	analóg
Súly	5500 g
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Nyomatéktartomány	200 - 500 Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Teljes hossz L	1021 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	900 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020010 1000

Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 3/4 coll

656051 3/4