



## Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 5822



### Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 5822
GTIN	8024482008721
Árucikk kategória	64A

### Leírás

#### Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

#### Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

IP védettségi osztály: IP 67

Külső méret hossz: 650 mm

Külső méret szélesség: 510 mm

Külső méret magasság: 245 mm

Belső méret hossz: 580 mm

Belső méret szélesség: 440 mm

Belső méret magasság: 220 mm

## Műszaki leírás

Belső méret szélesség	440 mm
Külső méret szélesség	510 mm
Térfogat	56,1 l
Oldalsó fogantyúk száma	2
Belső méret magasság	220 mm
Maximális teherbírás	36,7 kg
Belső méret hossz	580 mm
Zárak száma	4
Külső méret magasság	245 mm
Külső méret hossz	650 mm
Súly	8,4 kg
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer