



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 5833



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 692930 5833 |
| GTIN | 8024482008769 |
| Árucikk kategória | 64A |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------|
| Maximális teherbírás | 62 kg |
| Kerekek száma | 2 |
| Súly | 12,7 kg |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Oldalsó fogantyúk száma | 2 |
| Külső méret hossz | 670 mm |
| Zárak száma | 4 |
| Belső méret szélesség | 440 mm |
| Térfogat | 84,2 l |
| Belső méret hossz | 580 mm |
| Külső méret magasság | 372 mm |
| Külső méret szélesség | 510 mm |
| Belső méret magasság | 330 mm |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |