



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 3818



Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 3818
GTIN	8024482008646
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

IP védettség osztály: IP 67

Külső méret hossz: 410 mm

Külső méret szélesség: 340 mm

Külső méret magasság: 205 mm

Belső méret hossz: 380 mm

Belső méret szélesség: 270 mm

Belső méret magasság: 180 mm

Műszaki leírás

Belső méret magasság	180 mm
Súly	2,75 kg
Térfogat	18,4 l
Külső méret hossz	410 mm
Külső méret magasság	205 mm
Belső méret szélesség	270 mm
Belső méret hossz	380 mm
Külső méret szélesség	340 mm
Zárak száma	2
Maximális teherbírás	12,4 kg
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer