

**Garant****Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 1000Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 1000
GTIN	4045197542533
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges. A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsn kioldóval – jobbos meghúzáshoz.**

**Mértékegységek:** Nm **2 részes** kioldó szerszámmal; nylon táskában.

**Funkció:**

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén:  $\pm 3\%$**

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.  
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Súly	10000 g
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	1000 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	400 - 1000 Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L <sub>3</sub> ]	1637 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	1764 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

---

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
--	-------------

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
--	-------------

---

## Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 3/4-1000 coll	656051 3/4-1000
--	-----------------