



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 7630



Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 7630
GTIN	8024482008806
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Műszaki leírás

Külső méret szélesség	560 mm
Belső méret szélesség	485 mm
Térfogat	113,1 l

Zárak száma	7
Súly	16,4 kg
Belső méret hossz	765 mm
Külső méret magasság	355 mm
Külső méret hossz	860 mm
Oldalsó fogantyúk száma	2
Maximális teherbírás	81,8 kg
Kerekek száma	2
Belső méret magasság	305 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer