



Szerviz szerszámkoffer



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 692901 |
| GTIN | 4045197375261 |
| Árucikk kategória | 62G |

Leírás

Kivitel:

Ütés-, hőmérséklet- és saválló kofferhéjak stabil alumíniumkeretben, beépített zárkapcsokkal és erős, önrögztős zsanérokkaal. Gumírozott fogantyúval.

Belső kialakítás:

1 szerszámbetét 24 zsebbel, 12 gumibújtatóval és 1 zsebbel a kis alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon.

1 felosztható aljrész szerszámbetéttel 6 tárolózsebbel és fedélként 9 gumibújtatóval.

Figyelem:

Alternatívaként számozás lakat a 692926 sz. 2 méret alatt található.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 465 mm

Belső méret szélesség: 352 mm

Belső méret magasság: 215 mm

Súly: 5 kg

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Belső méret magasság | 215 mm |
| Belső méret szélesség | 352 mm |
| Súly | 5 kg |
| Belső méret hossz | 465 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Alapanyag | PP |
| Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek |
| Koffer terhelhetőség | 25 kg |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Zár készlet, azonos kulccsal | 692916 |
| Védőtakaró | 692800 |
| Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel | 692770 |
| Szerszámbetét készlet | 692906 |
| Számzár készlet Típus 2 | 692926 2 |