

**HALDER****SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / alapanyag: 80Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752800 80G
GTIN	4030618300083
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

**Kímélő és domborító kalapácsok:** Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

**Felhasználás:**

**A** méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

**G** méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

**Figyelem:**

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

**Műszaki leírás**

Betét ütőfelület Ø	80 mm
Teljes hossz	490 mm
Fejhossz betétekkel	165 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Súly	2,87 kg
Nyélhossz	400 mm

Nyel anyaga	Fa
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Gumi kompozit, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fekete
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753700 80
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753500 80
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 80G mm	753310 80G