

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 60G
GTIN	4030618300205
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Ház anyaga	Acélöntvény
Betét ütőfelület Ø	60 mm
Nyél anyaga	Fa
Fejhossz betétekkel	145 mm
Súly	1,44 kg
Teljes hossz	405 mm

Nyelhossz	340 mm
Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753600 60
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753500 60
SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 60G mm	753310 60G
SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753700 60
SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	753450 60
SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 60 mm	754000 60