

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / alapanyag: 30Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752800 30G
GTIN	4030618300045
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Nyél anyaga	Fa
Súly	0,345 kg
Betét ütőfelület Ø	30 mm
Teljes hossz	300 mm
Fejhossz betétekkel	90 mm
Ház anyaga	Acélöntvény

Nyelhossz	260 mm
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Gumi kompozit, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fekete
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753600 30
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX kémélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 30G mm	753310 30G
SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753500 30
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753700 30
SIMPLEX kémélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 30 mm	753450 30