

**HALDER****SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø / alapanyag: 100Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 100G
GTIN	4030618300861
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

**Kímélő és domborító kalapácsok:** Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél. **Ráverő kalapácsok:** Temperöntvény ház; amerikai Hickory-fa nyél.

**Felhasználás:**

**A** méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

**G** méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

**Figyelem:**

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

**Műszaki leírás**

Súly	5,2 kg
Nyél anyaga	Hickory
Nyélhossz	900 mm
Fejhossz betétekkel	200 mm
Betét ütőfelület Ø	100 mm
Teljes hossz	1000 mm
Ház anyaga	Acélöntvény

Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, középkemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 100 mm	753700 100
SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 100-125 mm	753400 100-125